



4G紧急按钮 使用说明书

型号: Sy28051



辽宁厚嘉科技有限公司

地址: 中国 沈阳 浑南区沈阳国际软件园E01楼9层
电话: 400-101-8088
网站: www.iksonya.com
版本号: V1.2



使用说明书


感谢您选择我公司智能产品, 我们的产品将给您带来舒适和便捷, 为了让您能更好的安装和使用该产品, 在这里我们提醒您认真阅读此说明书。如有疑问请登陆我公司网站http://www.iksonya.com, 我们将竭诚为您服务。

一、产品图示



二、安装方式及要求

安装前先检查产品是否完好, 电源线路应符合相应的电气标准, 并严格按照接线图所示连线。



将原厂适配器连接到电源口, 接通电源

四、添加设备

- 手机应用市场下载“宜居生活”APP, 安装及账号注册后, 在首页右上角点击“+”, 进行设备添加;
- 在“选择设备型号”页面, 点击需要添加的4G语音通话按钮设备, 按照智能APP界面提示操作“扫码添加”, 完成设备添加。

五、使用方法

- 将4G语音通话按钮放置在所需位置;
- 当按下按钮或拉下拉绳, APP、电话实时收到报警消息。

指示灯颜色	状态
绿灯常亮	设备上电
绿灯闪烁	连接网络
蓝灯闪烁	等待绑定
绿灯常亮, 无任何操作1分钟后自动退出	由电源供电切换到电池供电
黄灯常亮	绿灯常亮
红灯闪烁	红灯闪烁
单击紧急按钮	

- 智能APP添加设备
(一) 智能APP下载
扫描二维码下载APP
- 智能APP安装及账号注册后, 在首页右上角点击“+”, 进行设备添加。
(二) 紧急按钮操作
按动紧急按钮可在智能APP上推送报警消息。
- 指示灯状态说明
(四)



六、技术参数

- 外形尺寸: 86mm*86 mm*24.2mm;
- 额定电压: DC5V;
- 额定电流: 1A;
- 接收灵敏度: $\leq -100\text{dBm}$;
- 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$;
- 工作湿度: $\leq 90\% \text{RH}$;
- 天线类型: 4G

七、注意事项

- 为了您的安全, 在使用本产品之前必须详读此说明书;
- 禁止在潮湿环境下使用此产品;
- 请使用原厂适配器;
- 将本产品放于稳固位置, 避免跌落碰撞。

八、包装清单

- 4G紧急按钮一个;
- 电源适配器一个;
- 电源线一条;
4. 使用说明书一份 (含产品保修卡、合格证)。

产品保修卡

尊敬的用户:
感谢您选择我公司智能产品, 在此, 厚嘉科技谨向您承诺以下服务:
1. 一个月包换: 在保留原有包装、说明书、产品表面没有划伤, 不影响第二次销售的情况下, 一个月内包换;
2. 一年保修: 在正常使用情况下, 产品若出现质量问题, 一年内免费维修;
3. 在正常使用情况下, 产品出现故障, 请出示此保修卡及购买发票, 在当地经销处免费维修或更换。

产品名称:	客户:
经销商电话:	客户电话:
详细地址:	购买日期:

特别声明:
1. 为确保您的权益, 更好地享受服务, 请妥善保管此保修卡;
2. 对于未经我公司允许, 擅自拆卸产品及组成部件的, 我公司将不再承担产品的免费维修责任;
3. 第三方 (包括经销商、服务商) 对用户所做的超出本保修卡范围的承诺 (口头或书面) 由第三方负责兑现。

辽宁厚嘉科技有限公司

地址: 中国 沈阳 浑南区沈阳国际软件园E01楼9层
电话: 400-101-8088
网址: www.iksonya.com

合格证

IK SONYA

型号:
检验工号:
生产日期:

